

plastová hadica PP-4-NT

číslo dielca: 4231

FESTO

pre CK- a CN-závitové spojky, vhodné pre vyššie tlaky a teploty,
Polyamid (nie je prípustné pri výrobe potravín).

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	6 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	32 mm
Vnútorňý priemer	4 mm
Min. polomer ohybu	14 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 19 bar
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch Vákuum
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Osvedčenie	Germanischer Lloyd TÜV
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,0163 kg/m
Farba	prírodná
Tvrdosť podľa Shore	D 55 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre hadicu	TPE-A