



Pneumatický ventil

VL/O-3-PK-3

číslo dielca: 4233

FESTO

Ventil je podľa zapojenia prívodov v kludovej polohe uzavretý, alebo otvorený.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 otvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok	100 l/min
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	Tanierová podložka
Menovitá hodnota	2,5 mm
Čas vypnutia	50 ms
Čas zapnutia	12 ms
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	110 g
Typ upevnenia	na prípojnú dosku na montážnom ráme s priebežným vŕtaním Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	PK-3
Pneumatická prípojka 4	PK-3
Pneumatická prípojka 5	PK-3
Materiál pripojovacej dosky	Mosadz PPS-zosilnený
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Plast Zinkový odliatok odliaty pod tlakom