



Indikácia tlaku

OH-22-GN

číslo dielca: 4237

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 45 °C
Hmotnosť výrobku	25 g
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS