

Guľový ventil

VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3

číslo dielca: 4405653

FESTO

Mosadz, 2/2- cestný, menovitá šírka 2", prírubca F0305, PN25, závit EN 10226-1.

Pre tento produkt je spoločnosť FESTO len predajca, nie výrobca.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	2-cestný guľový ventil
Typ ovládania	mechanický
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Prípoj procesného ventilu	Rp2
Ukazovateľ stavu spínania	Smer drážky = smer prietoku
pripojovací obraz prírubky	F03 F05
Vnútorň priemer	50 mm
Menovitý priemer DN	50
Funkcia ventilu	2/2
Smer prúdenia	reverzibilný
Menovitý tlak procesného ventilu	25
Odtŕhový moment pri tlakovej diferencii, menovitá tlak, armatúra PN podľa normy	14,5 Nm EN 10226-1 ISO 5211
Médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:--:] Inertné plyny Voda - nie vodná para neutrálne kvapaliny
Teplota média	-15 ... 90 °C
Prietok Kv	243 m ³ /h
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiál telesa	Mosadz poniklované
Číslo materiálu pre teleso	CW617N
Materiál tesnení	FPM HNBR PTFE
Materiál gule	Mosadz chrómované
Číslo materiálu pre guľôčku	CW617N
Materiál hriadeľa	Mosadz
Číslo materiálu pre hriadeľ	CW617N
Hmotnosť výrobku	1.770 g
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o tlakových zariadeniach
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou