

# Guľový ventil


## VZBM-11/2-RP-40-D-2-M-B2B3

číslo dielca: 4405691

FESTO

Mosadz, ručné vyhotovenie, 2/2- cestný, menovitá šírka 11/2", PN40, závit EN 10226-1.

Pre tento produkt je spoločnosť FESTO len predajca, nie výrobca.



### údajový list

| charakteristický znak   | Hodnota  |
|---|--|
| Konštrukčné vyhotovenie   | 2-cestný guľový ventil   |
| Typ ovládania   | mechanický   |
| Princíp tesnenia  | mäkký  |
| montážna poloha   | ľubovoľný  |
| Typ upevnenia   | zabudovanie vedenia  |
| Prípoj procesného ventilu   | Rp1 1/2  |
| Ukazovateľ stavu spínania   | Smer drážky = smer prietoku  |
| Vnútorňý priemer  | 40 mm  |
| Menovitý priemer DN   | 40   |
| Funkcia ventilu   | 2/2  |
| Smer prúdenia   | reverzibilný   |
| Menovitý tlak procesného ventilu  | 40   |
| Ovládací moment pri rozdiel tlaku, menovitý tlak na procesnom ventile podľa normy | 50 Nm<br>EN 10226-1  |
| Médium  | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:]<br>Inertné plyny<br>Voda - nie vodná para<br>neutrálne kvapaliny |
| Teplota média   | -15 ... 120 °C   |
| Prietok Kv  | 156 m <sup>3</sup> /h  |
| Materiálový údaj  | zhoda s RoHS   |
| LABS - konformita   | VDMA24364 - zóna III   |
| Materiál telesa   | Mosadz<br>poniklované  |
| Číslo materiálu pre teleso  | CW617N   |
| Materiál tesnení  | NBR<br>PTFE  |
| Materiál gule   | Mosadz<br>chrómované   |
| Číslo materiálu pre guľôčku   | CW617N   |
| Materiál hriadeľa   | Mosadz   |
| Číslo materiálu pre hriadeľ   | CW617N   |
| Hmotnosť výrobku  | 1.116 g  |
| Osvedčenie  | DVGW plyn<br>DVGW voda   |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)   | podľa smernice EU o tlakových zariadeniach   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK  | 1 - Nízke zaťaženie koróziou   |