

# Pneumatický ventil



## A-5-1/4

číslo dielca: 4436

Výbehový typ

FESTO

s mechanickým ovládaním a možnosťou montáže ručného ovládania  
Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite  
portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 bistabilný
Štandardný menovitý prietok	700 l/min
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
Menovitá hodnota	7 mm
Riadiaci tlak	2 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Požadovaná prevádzka s mazaním
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	770 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Pneumatická prípojka 4	G1/4
Pneumatická prípojka 5	G1/4
Materiál telesa	Hliník