

Elektromagnetický ventil



JMFH-5-PK-3

číslo dielca: 4447

FESTO

s ručnými pomocnými ovládaniaми, bez magnetických cievok a bez zásuviek.

magnetické cievky a zásuvky treba objednať separátne.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 bistabilný
Štandardný menovitý prietok	105 l/min
Pracovný tlak	2 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	Tanierová podložka
Menovitá hodnota	2,5 mm
Princíp tesnenia	mäkký
Čas prepnutia	13 ms
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 ... 60 °C
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	380 g
Typ upevnenia	na prípojnú dosku na montážnom ráme s priebežným vŕtaním Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	PK-3
Pneumatická prípojka 2	PK-3
Pneumatická prípojka 3	PK-3
Pneumatická prípojka 4	PK-3
Pneumatická prípojka 5	PK-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliník eloxovaný
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník eloxovaný