

Guľový ventil


VZBM-1/2-RP-40-F-3L-F03-B2B3

číslo dielca: 4451867

FESTO

Mosadz, 3/2- cestný, menovitá šírka 1/2", prírubá F03, PN40, závit EN 10226-1.

Pre tento produkt je spoločnosť FESTO len predajca, nie výrobca.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	3-cestný guľový ventil L vŕtanie
Typ ovládania	mechanický
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Prípoj procesného ventilu	Rp1/2
Ukazovateľ stavu spínania	Smer drážky = smer prietoku
prípojovací obraz príruby	F03
Vnútorný priemer	14,1 mm
Menovitý priemer DN	15
Funkcia ventilu	3/2
Smer prúdenia	reverzibilný
Menovitý tlak procesného ventilu	40
Odtrhový moment pri tlakovej diferencii, menovitá tlak, armatúra PN podľa normy	6,9 Nm EN 10226-1 ISO 5211
Médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:] Inertné plyny Voda - nie vodná para neutrálne kvapaliny
Teplota média	-20 ... 130 °C
Prietok Kv typ L	17 m3/h
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiál telesa	Mosadz poniklované
Číslo materiálu pre teleso	CW617N
Materiál tesnení	HNBR PTFE
Materiál gule	Mosadz chrómované
Číslo materiálu pre guľôčku	CW614N
Materiál hriadeľa	Mosadz
Číslo materiálu pre hriadeľ	CW614N
Hmotnosť výrobku	460 g
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o tlakových zariadeniach
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou