



# Elektromagnetický ventil

## BMFH-3-3-M5

číslo dielca: 4523

FESTO

s magnetickými cievkami a zásuvkami, ručné ovládanie, prípoj M5. S príponou pre objednanie "-OD" dodávajú 3/4né tiež bez zásuviek (znižovaná cena). Udať napätie.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3x3/2 zatvorený monostabilný
Typ ovládania	elektrický
Štandardný menovitý prietok	50 l/min
Pracovný tlak Mpa	0 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	Sedlový ventil so spätnou pružinou
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Spôsob ochrany	IP65
Menovitá hodnota	1,3 mm
Princíp tesnenia	mäkký
Max. počet miest na ventily	3
Druh riadenia	priamo
Príkion, prítiahnutie	7,5 W
Príkion, pridržiavanie	6 W
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-5 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	350 g
Elektrická prípojka	Zástrčka
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	M5
Pneumatická prípojka 3	M5
Materiál telesa	Hliník