


# Elektromagnetická cievka MSFG-12

číslo dielca: 4526

FESTO

so štandardnou zásuvkou



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Minimálny čas pritiažnutia	10 ms
Spínacia doba	100 %
Charakteristická hodnota cievky	12 V DC: 4,1 W
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
LABS - konformita	VDMA24364-C1-L
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-5 ... 40 °C
Maximálny ťahovací moment pre zásuvku	0,4 Nm
Hmotnosť výrobku	55 g
Elektrická prípojka	3-pólový Steckerfahnen für MSSD-F
Typ upevnenia	s ryhovanou maticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	Duroplast Med' Oceľ
Materiál vinutia	Med'