



Škrtiaci spätný ventil GRF-PK-3X2

číslo dielca: 4566

FESTO

s pripájacou doskou 2n a nástrčnými hrdlami pre hadicu NW 3.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadenia jednosmerného prietoku
Pneumatická prípojka 1	PK-3
Pneumatická prípojka 2	PK-3
Nastaviteľný prvok	ryhovaná skrutka
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	45 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	45 l/min
Pracovný tlak	0,5 ... 8 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	145 g
Materiál regulačnej skrutky	Mosadz