



# Ventil so sklopnou pákou

## H-5/3-1/4

číslo dielca: 4577

FESTO



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/3 v kľudovej polohe zatvorený
Typ ovládania	manuálny
Štandardný menovitý prietok	680 l/min
Pracovný tlak Mpa	0,2 ... 1 MPa
Pracovný tlak	2 ... 10 bar
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Menovitá hodnota	7 mm
Princíp tesnenia	mäkký
Druh riadenia	predregulovaný
Smer prúdenia	nereverzibilný
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1.060 g
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Pneumatická prípojka 3	G1/4