


Axiálna montážna sada EAMM-A-V32-57A

číslo dielca: 4597016

★ Základný program

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	41,5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	10.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0,19 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	1,5 Nm
Hmotnosť výrobku	180 g
Kód rozhrania, pohon	V32
Kód rozhrania, motor in	57A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS