


# Axiálna montážna sada EAMM-A-V32-60P

číslo dielca: 4608750

★ Základný program

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	55,1 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	10.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	1,03 kgmm <sup>2</sup>
Prenosný krútiaci moment	1,5 Nm
Hmotnosť výrobku	210 g
Kód rozhrania, pohon	V32
Kód rozhrania, motor in	60P
Materiálový údaj	zhoda s RoHS