

# kruhový valec DGS-25-100


číslo dielca: 4676

Výbehový typ

FESTO

vyhotovenie bez tlmenia v konc. polohách.

Výbehový typ. Dodateľný do 2016. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	100 mm
priemer piesta	25 mm
Tlmenie	bez tlmenia
Rozpoznanie polohy	bez
Premenné	jednostranná piestnica
Pracovný tlak	1 ... 12 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	247 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	295 N
Pneumatická prípojka	G1/8