


Prípojovacia doska VABS-S7-RB-B-N14-V14-A

číslo dielca: 4727331

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
napájanie riadiacim vzduchom	externý interný
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	1/4 NPT
Pneumatická prípojka 1	1/4 NPT
Pneumatická prípojka 2	Príruba 1/4 prípojovací obrazec podľa NAMUR
Pneumatická prípojka 3	1/4 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej dosky	Povrchovo upravený hliník
Materiál tesnení	NBR