


Paralelná montážna sada EAMM-U-30-V20-28A-44

číslo dielca: 4767125

★ Základný program

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	30
Vzdialenosť stredov	44 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	3.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	2,11 kgmm ²
Hnací moment pri chode naprázdno	0,015 Nm
Prenosný krútiaci moment	0,05 Nm
Hmotnosť výrobku	97 g
Kód rozhrania, pohon	V20
Kód rozhrania, motor in	28A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS