


Paralelná montážna sada EAMM-U-45-V25-40P-63

číslo dielca: 4782056

★ Základný program

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	45
Vzdialenosť stredov	63 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	3.600 1/min
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	4,35 kgmm ²
Hnací moment pri chode naprázdno	0,05 Nm
Prenosný krútiaci moment	0,5 Nm
Hmotnosť výrobku	253 g
Kód rozhrania, pohon	V25
Kód rozhrania, motor in	40P
Materiálový údaj	zhoda s RoHS