

Guľový ventil


VZBE-3-T-63-T-2-F0710-V15V16

číslo dielca: 4809124

FESTO

Ušľachtilá oceľ, 2/2- cestný, menovitá šírka 3", prírubu F0710, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Pre tento produkt je spoločnosť FESTO len predajca, nie výrobca.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konstruktívne vyhotovenie	2-cestný guľový ventil
Typ ovládania	mechanický
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Prípoj procesného ventilu	3 NPT
Ukazovateľ stavu spínania	Smer drážky = smer prietoku
pripojovací obraz príruby	F0710
Vnútorňý priemer	76 mm
Menovitý priemer DN	80
Funkcia ventilu	2/2
Smer prúdenia	reverzibilný
Menovitý tlak procesného ventilu	63
Odtŕhový moment pri tlakovej diferencii, menovitá tlak, armatúra PN	103 Nm
podľa normy	ASME B1.20.1 ISO 5211
Médium	Para Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:] Inertné plyny Voda neutrálne kvapaliny
Teplota média	-20 ... 200 °C
Prietok Kv	995 m ³ /h
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiál telesa	odlievanie ušľachtilej ocele
Číslo materiálu pre teleso	1.4408
Materiál sedlového tesnenia	PTFE
Materiál tesnení	FPM PTFE
Materiál gule	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre guľôčku	1.4401
Materiál hriadeľa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre hriadeľ	1.4401
Hmotnosť výrobku	7.750 g
Osvedčenie	CRN
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o tlakových zariadeniach
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou