

# Guľový ventil

## VZBF-21/2-P1-20-D-2-F0710-V15V15

číslo dielca: 4810857

FESTO

Ušľachtilá oceľ, 2/2- cestný, menovitá šírka 21/2", prírubá F0710, PN20, ANSI trieda 150.

Pre tento produkt je spoločnosť FESTO len predajca, nie výrobca.



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	2-cestný guľový ventil
Typ ovládania	mechanický
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Prípoj procesného ventilu	Prírubá podľa ANSI B16.5 trieda 150
Ukazovateľ stavu spínania	Smer drážky = smer prietoku
pripojovací obraz príruby	F0710
Vnútorňý priemer	64 mm
Menovitý priemer DN	65
Funkcia ventilu	2/2
Smer prúdenia	reverzibilný
Menovitý tlak procesného ventilu	20
Odrhový moment pri tlakovej diferencii, menovitá tlak, armatúra PN	60 Nm
podľa normy	ANSI B16.5 trieda 150 ISO 5211
Médium	Para Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:] Inertné plyny Voda neutrálne kvapaliny
Teplota média	-20 ... 200 °C
Prietok Kv	707 m <sup>3</sup> /h
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiál telesa	odlievanie ušľachtilej ocele
Číslo materiálu pre teleso	1.4408
Materiál tesnení	FPM Grafit PCTFE PTFE
Materiál gule	odlievanie ušľachtilej ocele
Číslo materiálu pre guľôčku	1.4408
Materiál hriadeľa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre hriadeľ	1.4401
Hmotnosť výrobku	13.650 g
Osvedčenie	API607 CRN
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o tlakových zariadeniach
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou