



# EMC-filter CAMF-C5-FC

číslo dielca: 4825847  
Výbehový typ

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie AC	24 V
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP30
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-40 ... 80 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	15
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	8
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 2, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	15
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	8
Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia	2x skrutka 4-40 UNC-2A
Protokol	HIPERFACE
Farba púzdra	strieborný
Materiál telesa	Plast, pokovovaný