

Guľový ventil

VZBE-2-T-63-F-3L-F0507-V15V15

číslo dielca: 4834295

FESTO

Ušľachtilá oceľ, 3/2- cestný, menovitá šírka 2", prírubá F0507, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Pre tento produkt je spoločnosť FESTO len predajca, nie výrobca.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konstruktívne vyhotovenie	3-cestný guľový ventil L vŕtanie
Typ ovládania	mechanický
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Prípoj procesného ventilu	2 NPT
Ukazovateľ stavu spínania	Smer drážky = smer prietoku
prípojovací obraz príruby	F0507
Vnútorňý priemer	38,1 mm
Menovitý priemer DN	50
Funkcia ventilu	3/2
Smer prúdenia	reverzibilný
Menovitý tlak procesného ventilu	63
Odtŕhový moment pri tlakovej diferencii, menovitá tlak, armatúra PN	85 Nm
podľa normy	ASME B1.20.1 ISO 5211
Médium	Para Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:] Inertné plyny Voda neutrálne kvapaliny
Teplota média	-20 ... 200 °C
Prietok Kv typ L	78 m ³ /h
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiál telesa	odlievanie ušľachtilej ocele
Číslo materiálu pre teleso	1.4408
Materiál sedlového tesnenia	PTFE
Materiál tesnení	PTFE
Materiál gule	odlievanie ušľachtilej ocele
Číslo materiálu pre guľôčku	1.4408
Materiál hriadeľa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre hriadeľ	1.4401
Hmotnosť výrobku	5.560 g
Osvedčenie	CRN
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o tlakových zariadeniach
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou