



škrtiaci tlmič hluku

GRU-1/2

číslo dielca: 4869

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia škrtiaceho ventilu - tlmiča
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Nastaviteľný prvok	ryhovaná skrutka
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	2.500 l/min
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota média	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	100 g
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	POM
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre regulačnú skrutku	Hliníková tvárna zliatina