


Násuvná príruha DARF-Q12-40

číslo dielca: 4886225

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	5,9 Nm
Hmotnosť výrobku	155 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál príruby	Eloxovaná hliníková zliatina
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná