


# Ventil s výkyvnou pákou RW/O-3-1/8

číslo dielca: 4937

FESTO

Ventil je podľa zapojenia prívodov v kludovej polohe uzavretý, alebo otvorený.

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vakuu.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 otvorený/zatvorený monostabilný
Typ ovládania	mechanický
Štandardný menovitý prietok	140 l/min
Pracovný tlak	-0,95 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové sedlo
Menovitá hodnota	3,5 mm
Druh riadenia	priamo
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Ovládacia sila	28 N
Hmotnosť výrobku	150 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Pneumatická prípojka 3	G1/8
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník, eloxovaný