

Prírubové upevnenie DAMF-Q12-16

číslo dielca: 4965019

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	16
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	4 Nm
Hmotnosť výrobku	80 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	Pozinkovaná oceľ
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná