


Spojka

EAMD-25-22-12-10X12

číslo dielca: 5029897

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	12 mm
Priemer držiaka 2	10 mm
Velkosť	25
Menovitá dĺžka	22 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	8.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	3,2 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	9 Nm
Hmotnosť výrobku	42,1 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS