

# plastová hadica PC-6-BL

číslo dielca: 5030

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	12 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	32,5 mm
Vnútorňý priemer	6 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	0 ... 10 bar
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota okolia	-10 ... 35 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,105 kg/m
Farba	modrý
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre hadicu	PVC-P