

Spojka EAMD-42-40-18-16X25

číslo dielca: 5056644

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	18 mm
Priemer držiaka 2	16 mm
Velkosť	42
Menovitá dĺžka	40 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	6.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	39 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	192 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS