


# Spojka EAMD-75-51-40-32X32-U

číslo dielca: 5078084

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	40 mm
Priemer držiaka 2	32 mm
Velkosť	75
Menovitá dĺžka	51 mm
montážna poloha	ľubovlný
Max. počet otáčok	4.500 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	425 kgmm <sup>2</sup>
Prenosný krútiaci moment	200 Nm
Hmotnosť výrobku	741 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS