


Riadiace vedenie

NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

číslo dielca: 5105646

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	SCSI
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	36
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	36
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	svorková lišta
Elektrický prípoj 2, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Závitová svorka
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	36
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	36
Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia	Na H lištu
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	1,5 A
Nárazová pevnosť	0,5 kV
Dĺžka kábla	0,5 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Polomer ohybu, pevná montáž kábla	≥ 74 mm
Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla	≥ 110 mm
Priemer kábla	7,4 mm
Káblové usporiadanie	18x2x0,09
Nominálny prierez vodiča	0,09 mm ²
Spôsob ochrany	IP20
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-40 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	1
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Materiál izolácie kábla	PVC
Farba káblového opláštenia	čierny
Materiál telesa	PA PBT
Farba púzdra	zelený čierny
Materiál izolácie	PVC