

Ložiskové púzdro LN-40

číslo dielca: 5148

FESTO

pre kyvné upevnenie valcov DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU,
ADVU, ADVUP, ADVUP.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
podľa normy	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	192 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	Zušľachtená oceľ