


Ovládací prvok VAOH-P15-H13

číslo dielca: 5196471

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	20 mm
priemer piesta	50 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	≤ 1 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Hmotnosť výrobku	1.350 g
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS