

# pripájací blok MHP4-PR10-3

číslo dielca: 525233

FESTO

pre ventil s prip.závitmi MHP4-...-HC/TC



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. počet miest na ventily	10
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Hmotnosť výrobku	1.710 g
Typ upevnenia pripojovacej dosky	s priebežným vŕtaním s DIN lištou
Typ upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pneumatický prípoj 1/33	G3/8
Pneumatický prípoj 3/11	G3/8
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre pripájaciu dosku	Hliníková tvárna zliatina