

# doska adaptéra VIGP-03-7,0-4,0-LR-U


FESTO

číslo dielca: 525437

Výbehový typ

pre ventilový terminál 03 MIDI/MAXI, s tlakovým regulačným ventilom  
pre riadiaci pomocný vzduch a integrovaným plošným protihlukovým  
tmičom

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite  
portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	36 mm
Pracovný tlak	5 ... 10 bar
Rozsah pracovného napätia DC	24 V
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:--]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Hmotnosť výrobku	520 g
Typ upevnenia pripojovacej dosky	s vnútorným závitom
Typ upevnenia ventilu	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Pneumatická prípojka 5	G1/2