


Plastová hadica PAN-V0-8X1-RT

číslo dielca: 525475

FESTO

odolné voči plameňu



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	10 mm
Vonkajší priemer pre závitové spojky	8 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	45 mm
Vnútorný priemer	6 mm
Min. polomer ohybu	24 mm
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 0,3 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 3 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 43,5 psi
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1,2 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 12 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 174 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Minerálny olej: max. 0,3 MPa pri max. 90 °C Voda: max. 0,3 MPa pri max. 90 °C
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] Minerálny olej Voda (kvapalná, bez ľadu)
Ohňový test materiálu	UL94 V-0 (opláštenie)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 ... 90 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,065 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 8mm
Farba	červený
Tvrdosť podľa Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	Polyamid 12 PVC-P