


Plastová hadica PAN-V0-10X1,25-RT

číslo dielca: 525476

FESTO

odolné voči plameňu



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	12 mm
Vonkajší priemer pre závitové spojky	10 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	56 mm
Vnútorňý priemer	7,5 mm
Min. polomer ohybu	34 mm
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 0,3 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 3 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 43,5 psi
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1,2 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 12 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 174 psi
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Minerálny olej: max. 0,3 MPa pri max. 90 °C Voda: max. 0,3 MPa pri max. 90 °C
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] Minerálny olej Voda (kvapalná, bez ľadu)
Ohňový test materiálu	UL94 V-0 (opláštenie)
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 ... 90 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,088 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 10mm
Farba	červený
Tvrdosť podľa Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	Polyamid 12 PVC-P