


# Plastová hadica PAN-V0-6X1-BR-20

číslo dielca: 525486  
Výbehový typ

[odolné voči plameňu](#)

[Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	8 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	30 mm
Vnútorňý priemer	4 mm
Min. polomer ohybu	13 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 12 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda podľa prehlásenia výrobcu na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> Minerálny olej
Ohňový test materiálu	UL94 V-0 (opláštenie)
Teplota okolia	-30 ... 90 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,049 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 6mm
Farba	hnedá
Tvrdosť podľa Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	Polyamid 12 PVC-P