



# Snímač koncové polohy CRSMT-8-PS-K5-LED-24

číslo dielca: 525564

FESTO

elektrický, bezkontaktný, PNP, pre pohony s T drážkou, s káblom,  
odolný proti korózii a kyselinám.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ	pre T-drážku
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
princíp merania	Odolný proti zmagnetizovaniu
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Spínací výstup	PNP
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty	+/- 0,1 mm
Spínacia doba	0,2 ms
Doba vypnutia	0,5 ms
Max. spínacia frekvencia	1.000 Hz
Max. výstupný prúd	100 mA
Max. spínací výkon DC	3 W
Pokles napätia	≤ 1,8 V
Zvyškový prúd	≤ 0,1 mA
Odolnosť voči skratu	áno
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Elektrická prípojka	kábel 3-žilový
Dĺžka kabla	5 m
Materiál izolácie kabla	TPE-O
Typ upevnenia	mech. upnuté v T-drážke
Hmotnosť výrobku	60 g
Materiál telesa	PP vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kabla	-5 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP68 IP69K
Izolačné napätie	500 V
Stupeň znečistenia	3