


prípájací blok VIGI-04-D-2-1/2

číslo dielca: 525571

FESTO

pre ventilový terminál



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	10 mm
Pracovný tlak	-0,9 ... 16 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:--]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia prípojovacej dosky	s priebežným vŕtaním
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	G1/8
Prípojka riadiaceho vzduchu 14	G1/8
Pneumatický prípoj 3/5 prepojené	G3/4
Pneumatická prípojka 1	G3/4
Pneumatická prípojka 2	G1/2
Pneumatická prípojka 4	G1/2
Pneumatická prípojka 5	G3/4
Materiálová informácia pre pripájaciu dosku	Hliníkový tlakový odliatok