


Nadstavbová medzipoloha SLG-Z-18-A

číslo dielca: 525681

FESTO

pre lineárny pohon SLG.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Kyvý modul
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	1 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	75 g
Typ upevnenia	s priebežným otvorom a lícovaným kolíkom
Pneumatická prípojka	M3
Materiál dorazov	Oceľ, poniklovaná
Materiál tesnení	PUR
Materiál telesa	Hliník tvrdé eloxovaný