


Elektrické napojenie CPV14-GE-DN2-8

číslo dielca: 525878
Výbehový typ

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| CP- rozšírenie reťazca | áno 16 vstupov 8 výstupov (alebo 16 ventilov) |
| rozhranie prevádzkovej zbernice | Voliteľný: 5 pólová lišta so skrutkovými svorkami - Zásuvka a zástrčka, M12x1, 5-pólový, kódovanie A - Sub-D, 9-pin, zásuvka |
| špecifická diagnostika prístroja | ConditionMonitoring Chýbajúci modul na CP reťazci Skrat / Preťaženie výstupy Skrat / Preťaženie vstupy Podpätie, ventilový ostrov (rozšírenie) Podpätie, výstupný modul Podpätie, napájanie snímačov Podpätie, ventilový ostrov |
| Druhy komunikácie | Change of State Polling Strobbed I/O |
| Podpora konfigurácie | EDS- Dáta a grafický symbol |
| Max. počet cievok ventilu s rozšírením reťazca | 32 |
| Max. počet cievok ventilu | 16 |
| Ochrana proti prepólovaniu | pre všetky elektrické prípojky |
| Prídavné funkcie | Condition Counter |
| Prenosová rýchlosť | 125, 250, 500 kBit/s Nastavenie spínacím modulom |
| Rozsah pracovného napätia DC | 20,4 ... 26,4 V |
| Maximálny počet výstupov | 8 (16 cievok ventilov odstránených) |
| Maximálny počet vstupov | 16 |
| Menovité prevádzkové napätie DC | 24 V |
| Premostenie pri výpadku prúdu | 20 ms |
| Činiteľ zvlnenia | 4 Vss |
| Spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí, záťaž | Závislé od typu ventilu |
| Spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí | Elektronika: ≤ 200 mA Napájanie snímača: závisí od snímača |
| Teplota skladovania | -20 ... 70 °C |
| Spôsob ochrany | IP20 IP65 |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Osvedčenie | c UL us - Recognized (OL) |
| Adresovacia oblasť | 0 ... 63 Nastavenie spínacím modulom |
| Certifikácia prevádzkovej zbernice | ODVA |
| galvanické oddelenie rozhrania prevádzkovej zbernice | optoelektronický člen |
| LED ukazovateľ, špecifický od zbernice | MNS: DeviceNet Status |
| LED ukazovateľ, špecifický od produktu | 12/14: stav zopnutia ventilov |

| charakteristický znak | Hodnota |
|-----------------------|--|
| | PS: Prevádzkové napätie elektroniky a napájanie záťaží |
| Identifikácia výrobku | Produktový typ: Pneumatický ventil (27 dez.) Kód výrobku: 8942 dec. |
| Materiál krytu | PA - zosilnený |
| Materiál tesnení | CR NBR |
| Materiál telesa | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |