

bezdotykový spínač SME-8F-DS-24V-K5,0-OE

číslo dielca: 525897

FESTO

elektrický, s jazýčkovým relé, pre pohony s drážkou 8, montáž do drážky zhora, s káblom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Spínací výstup	kontaktný, bipolárny
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Max. výstupný prúd	500 mA
Dĺžka kábla	5 m
Elektrická prípojka	3-žilový kábel
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4
Typ	pre T-drážku
Odolnosť voči skratu	nie
princíp merania	magnetický jazýček
Ochrana proti prepólovaniu	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Doba vypnutia	0,03 ms
Spínacia doba	≤ 0,5 ms
Max. spínací výkon DC	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	podľa smernice EU-EMV
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL)
Hmotnosť výrobku	60 g
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty	+/- 0,1 mm
Typ upevnenia	mech. upnuté v T-drážke
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR