


# bezdotykový spínač SMT-8F-NS-24V-K0,3-M8D

číslo dielca: 525910

FESTO

elektrický, bezkontaktný, NPN, pre pohony s drážkou 8, montáž do drážky zhora, so zásuvkou M8



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Spínací výstup	NPN
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Dĺžka kábla	0,3 m
Elektrická prípojka	3-pólový kábel so zástrčkou M8x1
Typ	pre T-drážku
Odolnosť voči skratu	áno
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Doba vypnutia	7 ms
Spínacia doba	$\leq 0,2$ ms
Max. spínací výkon DC	3 W
Zvyškový prúd	0,1 mA
Pokles napätia	1,8 V
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	10 g
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty	+/- 0,1 mm
Typ upevnenia	mech. upnuté v T-drážke
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR