

bezdotykový spínač SME-10F-DS-24V-K2,5L-OE

číslo dielca: 525913

FESTO

elektrický, s jazýčkovým relé, pre pohony s drážkou 10, montáž do drážky zhora, s káblom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ	pre okrúhlu drážku
Vyhovuje predpisu	DIN EN 60947-5-2
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
princíp merania	magnetický jazýček
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Spínací výstup	kontaktný, bipolárny
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty	+/- 0,1 mm
Spínacia doba	≤ 0,5 ms
Doba vypnutia	≤ 0,03 ms
Max. spínacia frekvencia	800 Hz
Max. výstupný prúd	500 mA
Max. spínací výkon AC	10 VA
Max. spínací výkon DC	10 W
Pokles napätia	0 V
Odolnosť voči skratu	nie
Odolnosť voči preťaženiu	nie je k dispozícii
Rozsah pracovného napätia AC	10 ... 30 V
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Ochrana proti prepólovaniu	nie
Elektrická prípojka	kábel 3-žilový
Prípojka výstupného smeru	pozdĺž
Dĺžka kábla	2,5 m
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR
Typ upevnenia	mech. upnuté v T-drážke nasunuteľné do drážky zhora
Uťahovací krútiaci moment	0,2 Nm
Hmotnosť výrobku	15,4 g
Materiálová informácia pre skriňu	PPS vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Izolačné napätie	50 V
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Stupeň znečistenia	3