

Vákuová prísavka ESS-40-GT-M10

číslo dielca: 525973

FESTO

ľahko vymeniteľná,



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Teleskopický držiak prísavky | 5,5 mm |
| Min. polomer náradia R | 35 mm |
| Menovitá hodnota | 2,5 mm |
| Priemer nasávania | 40 mm |
| objem prísavky | 5,4 cm ³ |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Priradenie držiaka prísavky | Veľkosť 5 |
| Tvar prísavky | kruhová, hlboká |
| Pracovný tlak | -0,95 ... 0 bar |
| Menovitý prevádzkový tlak | -0,7 bar |
| Pracovné médium | atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-A1-L |
| Teplota okolia | -10 ... 80 °C |
| Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku | 64 N |
| Priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku | 20 N |
| Hmotnosť výrobku | 15 g |
| Typ upevnenia | cez prípoj vákua |
| Prípojka vákua | M10 |
| Farba | červenohnedý |
| Tvrdosť podľa Shore | 72 +/- 5 |
| Materiál závitového čapu | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál prísavky | Vulkollan® |