

# Vákuová prísavka ESS-50-BT-M10

číslo dielca: 525994

FESTO

ľahko vymeniteľná,



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teleskopický držiak prísavky	10 mm
Min. polomer náradia R	40 mm
Menovitá hodnota	2,5 mm
Priemer nasávania	50 mm
objem prísavky	17,6 cm <sup>3</sup>
montážna poloha	ľubovoľný
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Tvar prísavky	kruhovú, vlnovec 1,5-násobný
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	100 N
Priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku	39 N
Hmotnosť výrobku	25 g
Typ upevnenia	cez prípoj vákua
Prípojka vákua	M10
Farba	červenohnedý
Tvrdosť podľa Shore	72 +/- 5
Materiál závitového čapu	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	Vulkollan®