


# Vákuová prísavka ESV-40-GT

číslo dielca: 526001

FESTO

dielec podliehajúci opotrebovaniu, ľahko vymeniteľný



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teleskopický držiak prísavky	5,5 mm
Min. polomer náradia R	35 mm
Priemer nasávania	40 mm
objem prísavky	5,4 cm <sup>3</sup>
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	okružla, zvonový tvar
Tvar prísavky	kruhová, hlboká
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Odrhovacia sila pri 70% vákuu	54 N
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	64 N
Priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku	20 N
Hmotnosť výrobku	5,7 g
Typ upevnenia	cez prípoj vákua
Farba	červenohnedý
Tvrdosť podľa Shore	72 +/- 5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	Vulkollan®