

Vákuová prísavka ESV-80-BT

číslo dielca: 526008

FESTO

dielec podliehajúci opotrebovaniu, ľahko vymeniteľný



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teleskopický držiak prísavky	10,5 mm
Min. polomer náradia R	100 mm
Priemer nasávania	80 mm
objem prísavky	59,1 cm ³
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Mechový valec
Tvar prísavky	kruhová, vlnovec 1,5-násobný
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Odrhovacia sila pri 70% vákuu	237 N
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	237 N
Priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku	102 N
Hmotnosť výrobku	57,2 g
Typ upevnenia	cez prípoj vákua
Farba	červenohnedý
Tvrdosť podľa Shore	72 +/- 5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	Vulkollan®