


Manometer - sada DPA-100-10-MA-SET

číslo dielca: 526098

FESTO

pre tlakový multiplikátor



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	EN 837-1
Nominálna veľkosť manometra	40
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Typ upevnenia	s vonkajším závitom
Pracovný tlak	10 bar
Trieda presnosti rozmerov	2,5
Spôsob ochrany	IP43
Teplota okolia	5 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatická prípojka	G1/4
Hmotnosť výrobku	305 g